

## Tub plastic PAN-16X2-SW-100

Numar piesa: 553905

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ø exterior                                  | 16 mm                                                               |
| raza de indoire relevanta pentru debit      | 94 mm                                                               |
| Ø interior                                  | 12 mm                                                               |
| Raza min. de indoire                        | 67 mm                                                               |
| Proprietati ale furtunului                  | Iant energetic adecvat                                              |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Autorizare                                  | TÜV                                                                 |
| Organizatia emitenta a certificatului       | B 013277 0506 00                                                    |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Temperatura ambianta                        | -30 °C...80 °C                                                      |
| Greutatea produsului in functie de lungime  | 0.092 kg/m                                                          |
| Conexiune pneumatica                        | pentru conector cu Ø exterior 16 mm                                 |
| Culoare                                     | negru                                                               |
| Duritate Shore                              | D 55 +/-3                                                           |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                        |
| Material furtun                             | TPE-A                                                               |