


Ventil electromagnetic CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT

Numar piesa: 556380

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	deschis 2/2 monostabil
Tip de actionare	electric
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	300 l/min
Racord pneumatic de lucru	Placa de racordare
Tensiune de functionare	24V CC
Presiune de lucru	-0.9 bar...10 bar
Structura constructiva	piston-glisant
Tip de revenire	arc pneumatic
Latimea nominala	5 mm
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Principiul de etansare	slab
Actionare manuala	cu palpare
Tipul de comanda	pilotat
Alimentarea cu aer pilot	extern
Direcția de curgere	reversibil
Nota privind dinamizarea fortata	Frecvența de comutare, cel puțin 1 dată/luna
Presiunea de control	3 bar...8 bar
b-valoare	0.34
Valoare C	2.05 l/sbar
Timp de comutare oprit	14 ms
Timp de comutare pornit	10 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	185 g
Tipul de montare	insurubabil
Conexiune aer evacuat de comanda 82/84	Placa de racordare
Conector pneumatic 1	Placa de racordare

Caracteristica	Valoare
Conexiune pneumatica 2	Placa de racordare
Conector pneumatic 3	Placa de racordare
Conexiune pneumatica 4	Placa de racordare
Conexiune pneumatica 5	Placa de racordare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR TPE-O
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune