


Unitate liniara-oscilanta DSL-20-80-270-CC-A-S2-B

Numar piesa: 556445

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Unghiul de amortizare	12 grd
Domeniu de reglaj unghi de pivotare	0 grd...246 grd
Cursa	80 mm
Ø piston	20 mm
Unghi de pivotare	0 grd...246 grd
Amortizare	Amortizor de soc pe ambele parti inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Reglare fina	-3 grd
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Variante	Tija de piston continua
Siguranta la rasucire/ghidaj	cu ghidare prin alunecare
Presiune de lucru	2.5 bar...8 bar
Viteza max. de impact	500 mm/s
Frecventa max. de oscilatie la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	1 Hz
Degajarea unghiului de rotatie	2 grd
Precizie de repetare	0.1 grd
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Moment de sarcina dinamic	0.2 Nm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	120.5 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	159 N
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	2.5 Nm
Moment de inertie admisibil al masei	0.0012 kgm ²
Greutate produs	1130 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	1130 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	52 g

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	fixat in fanta T cu filet exterior optional:
Conexiune pneumatica	M5
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant
Material tija de piston	Otel calit