


Servomotor EMMT-AS-100-

Numar piesa: 5185818

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-15 °C...40 °C
Nota referitoare la temperatura ambianta	pana la 80 °C cu o reducere de -1,75% pe grad Celsius pana la 80 °C cu o reducere de -2,25% per grad Celsius pana la 80 °C cu o reducere de -1,5% pe grad Celsius
Inaltime max. de instalare	4000 m
Nota privind inaltimea max. de instalare	doar de la 1.000 m cu o reducere de -1,0% la 100 m
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 90 %
Conform cu standardul	IEC 60034
Clasa termica in conformitate cu EN 60034-1	F
Temperatura max. de infasurare	155 °C
Clasa de proiectare in conformitate cu EN 60034-1	S1
Monitorizarea temperaturii	Transmiterea digitala a temperaturii motorului prin EnDat 2.2
Design motor conf. EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Pozitie de instalare	orice
Tip de protectie	IP40 IP65
Nota privind tipul de protectie	IP40 pentru arborele motorului fara simering IP65 pentru arborele motorului cu simering IP67 pentru carcasa motorului, inclusiv tehnologia de conectare
Concentricitate, coaxialitate, rotunjire axiala in conformitate cu DIN SPEC 42955	N
Material de echilibrare	G 2,5
Cuplu de prindere	<1,0% din cuplul de vârf
Durata de viata a rulmentilor in conditii nominale	20000 h
Design arbore arc de reglare	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
Codul interfetei motor Out	100A
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecker hibrid
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M23x1
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	15
Nivel de poluare	2

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Autorizare	RCM Mark TÜV c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Organizatia emitenta a certificatului	TÜV 968/INS 464.00/24 UL E342973
Tensiune nominala de functionare CC	680 V
Tip de comutare infasurare	Stea, interior
Numarul de perechi de pini	5
Cuplu de stationare	6.3 Nm...13 Nm
Cuplu nominal	4.8 Nm...7.8 Nm
Cuplu maxim	13.7 Nm...38.7 Nm
Viteza nominala	2700 1/min
Turatie max.	4530 1/min...5150 1/min
Acceleratie unghiulara	100000 rad/s ²
Putere nominala motor	1360 W...2200 W
Curent continuu de stationare	4.4 A...9.7 A
Curent nominal motor	3.4 A...5.9 A
Curent de varf	13.7 A...36 A
Constanta motorului	1.3 Nm/A...1.54 Nm/A
Constanta cuplului de stationare	1.34 Nm/A...1.75 Nm/A
Tensiune constanta faza-faza	93.2 mVmin...106 mVmin
Rezistenta infasurari faza-faza	0.81 Ohm...3.35 Ohm
Inductanta infasurarii faza-faza	9 mH...32.4 mH
Inductanta longitudinala a infasurarii Ld (faza)	5.7 mH...17.8 mH
Inductanta transversala a infasurarii Lq (faza)	6.8 mH...24.3 mH
Constanta de timp electrica	14.5 ms...16.7 ms
Momentul de inertie total de iesire	3.15 kgcm ² ...10.6 kgcm ²
Greutate produs	5500 g...13300 g
Sarcina axiala admisa a arborelui	200 N
Sarcina radiala admisibila a arborelui	815 N...1110 N
Traductor de pozitie a rotorului	Encoder absolut, single turn Encoder absolut, multi turn Safety Encoder absolut multi turn
Interfata senzorului de pozitie a rotorului	EnDat 22
Traductor de pozitie a rotorului principiu de masurare	inductiv
Rezolutie traductor de pozitie a rotorului	19 bit
Cuplu de mentinere a franei	11 Nm...18 Nm
Tensiune de functionare CC frana	24 V
Consum de energie frana	18 W...24 W
Numarul de opriri de urgenta pe ora	1
Momentul de inertie de masa al franei	0.74 kgcm ² ...2.15 kgcm ²
Cicluri de comutare frana de mentinere	10 mil. de operatiuni in gol (fara frecare!)
Componenta de siguranta	Componenta de siguranta

Caracteristica	Valoare
SIL maxim	Nivel 3 de integritate pentru siguranta vedeti Manualul utilizatorului
Subfunctii de siguranta pana la SIL2	Achizitionarea si transmiterea fiabila a datelor de pozitie pe o singura tura
Subfunctii de siguranta pana la SIL3	Inregistrarea si transmiterea fiabila a datelor de pozitie la o singura tura, numai cu ajutorul unei functii software suplimentare in controllerul de motor
PL maxim si categorie	Nivel de performanta e, categoria 3 vedeti Manualul utilizatorului
Subfunctie de siguranta pana PL d, cat. 3	Achizitionarea si transmiterea fiabila a datelor de pozitie pe o singura tura
Subfunctie de siguranta pana PL e, cat. 3	Inregistrarea si transmiterea fiabila a datelor de pozitie la o singura tura, numai cu ajutorul unei functii software suplimentare in controllerul de motor
PFHd, subcomponenta	15 x 10E-9, encoder
Durata de viata Tm, subcomponenta	20 ani, traductor de pozitie rotor
MTTF, subcomponenta	190 ani, traductor de pozitie rotor
Eficienta energetica	ENEFF (CN) / Clasa 2