



Cablu motor NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE14

Numar piesa: 5213343

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	DIN 47100
Denumirea liniei	fara ecranare
Frecventa de conectare	30
Greutate produs	770 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, nota privind priza de cablu	90°
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare F1
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	31
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	31
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare rapida
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	14
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	14
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...50 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	0.5 A
Rezistenta la supratensiune	0.25 kV
Lungime cablu	2.6 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	49.5 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	74.25 mm
Diametrul cablului	9.9 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Ansamblu cablu	1 x (6 x 0,35 mm ²) + 2 x (4 x 0,15 mm ²)
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.15 mm ² 0.35 mm ²

Caracteristica	Valoare
Capete de conductori	Manson adeziv
Tip de protectie	IP20
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-20 °C...75 °C
Temperatura ambianta cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Temperatura de depozitare	-25 °C...55 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	1
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	negru
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	negru
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru cositorit