



# Cablu legatura NEBM-H7G2-K-10-Q14N-LE2

Numar piesa: 5219204

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Denumirea liniei                                     | fara ecranare                                            |
| Conector electric 1, functie                         | Partea fieldbus                                          |
| Conector electric 1, design                          | unghiular                                                |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare              | Priza                                                    |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu               | drept                                                    |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare       | Schema de conectare H7, codificata pentru frana de motor |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire            | 2                                                        |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate             | 2                                                        |
| Conexiune electrica 2, functie                       | Pagina de control                                        |
| Conectorare electrica 2, tip de racord               | Cablu                                                    |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare       | capat deschis                                            |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare       | 2                                                        |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate        | 2                                                        |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                      | 0 V...30 V                                               |
| Domeniu de tensiune de lucru CA                      | 0 V...30 V                                               |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C        | 5 A                                                      |
| Rezistenta la supratensiune                          | 2 kV                                                     |
| Lungime cablu                                        | 10 m                                                     |
| Proprietate cablu                                    | Standard                                                 |
| Conditii de testare cablu                            | Conditii de testare la cerere                            |
| Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri           | 27 mm                                                    |
| Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri         | 81 mm                                                    |
| Diametrul cablului                                   | 5.4 mm                                                   |
| Ansamblu cablu                                       | 2 x 0,51 mm <sup>2</sup>                                 |
| Sectiunea transversala nominala a conductorului      | 0.51 mm <sup>2</sup><br>AWG20                            |
| Capete de conductori                                 | Manson adeziv                                            |
| Tip de protectie                                     | IP20                                                     |
| Nota privind tipul de protectie                      | in stare asamblata                                       |
| Temperatura ambianta                                 | -40 °C...80 °C                                           |
| Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor | -10 °C...80 °C                                           |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)     | conform directivei RoHS a UE                             |

| Caracteristica                                     | Valoare                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364 zona III                  |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                        |
| Nivel de poluare                                   | 3                                   |
| Clasa de rezistentă la coroziune KBK               | 0 - nu este afectat de coroziune    |
| Material manta de cablu                            | PVC                                 |
| Culoare manta de cablu                             | negru                               |
| Material carcasa                                   | PA                                  |
| Culoarea carcasei                                  | alb                                 |
| Material manson de izolare                         | PVC                                 |