


Axă curea dințată EGC-120- -TB-KF

Numar piesa: 556815

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametrul efectiv al pinionului de actionare	39.79 mm
Cursa de lucru	50 mm...8500 mm
Dimensiune	120
Pasul curelei dintate	5 mm
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Axa liniara electromecanica cu curea dintata
Tipul de motor	Motor pas cu pas Servomotor
Principiu de masurare sistem de masurare a pozitiei	incremental
Acceleratie max.	50 m/s ²
Viteza max.	5 m/s
Precizie de repetare	±0,08 mm
Ciclu de lucru	100%
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor britanice EX
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (UKEX)
Categorie ATEX pentru gaz	II 2G
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex h IIC T4 Gb
Temperatura ambientala Ex	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Momentele de gradul 2 ale suprafetei ly	4620000 mm ⁴
Momente de gradul 2 ale suprafetei Iz	5650000 mm ⁴
Fora max. Fy	6890 N
Fora max. Fz	6890 N

Caracteristica	Valoare
Forta max. Fy axa totala	6890 N
Forta max. Fz axa totala	6890 N
Fy cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	25383 N
Fz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	25383 N
Rezistenta max. de deplasare fara sarcina	70 N
Moment max. Mx	144 Nm
Max. Moment My	380 Nm...680 Nm
Moment max. Mz	380 Nm...680 Nm
Moment max. Mx axa totala	144 Nm
Moment max. axa mea totala	380 Nm...680 Nm
Moment max. Mz axa totala	380 Nm...680 Nm
Mx cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	531 Nm
My cu o durata de viata teoretica de 100 km (considerente pur orientative)	1400 Nm...2505 Nm
Mz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	1400 Nm...2505 Nm
Forta max. de avans Fx	800 N
Momentul de inertie torsional It	2680000 mm ⁴
Momentul de inertie al masei JH pe metru de cursa	0.93 kgcm ²
Momentul de inertie al masei JL pe kg de sarcina utila	3.96 kgcm ²
Constanta de alimentare	125 mm/rot
Durata de viata de referinta	5000 km
Conexiune pneumatica, unitate de blocare	M5
Material capac de inchidere	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capacul mecanism de actionare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material ghidare sanie	Otel
Material sina de ghidaj	Otel
Material roata de curea	otel inoxidabil inalt aliat
Material sanie	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material corp de prindere al curelei dintate	Otel inoxidabil turnat
Material curea dintata	Policloropren cu fibra de sticla si invelis de nailon PUR cu miez de otel si acoperire de nailon