


Generator vacuum VN-30-H-T6-PQ4-VA5-RO2

Numar piesa: 526146

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametru nominal duza Laval	3 mm
Dimensiune grila	24 mm
Design amortizor de zgomot	deschis
Pozitie de instalare	orice
Caracteristicile ejectorului	vid ridicat Standard
Funcție integrată	Amortizor de zgomot deschis
Structura constructivă	În formă de T
Presiune de funcționare pentru debitul volumic max. de aspirație	3 bar
Presiune de lucru	1 bar...8 bar
Presiunea de funcționare pentru vacuum max.	3.7 bar
Vacuum max.	93 %
Presiunea nominală de funcționare	6 bar
Debit volumetric max. de aspirație în raport cu atmosfera	186 l/min
Timpu de ventilare la presiunea nominală de funcționare	0.1 s
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Funcționarea cu ulei nu este posibilă
Clasa de rezistență la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	0 °C...60 °C
Nivel de presiune acustică la presiune nominală de lucru	78 dB(A)
Temperatura ambiantă	0 °C...60 °C
Cuplu de strângere max.	0.8 Nm
Greutate produs	189 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu accesorii
Conector pneumatic 1	QS-10
Conector pneumatic 3	Amortizor de zgomot deschis
Racord de vacuum	G1/4
Material filet de conectare	Aliaj de aluminiu forjat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR

Caracteristica	Valoare
Material duza de colectare	POM
Material carcasa	Ranforsat cu POM
Material amortizor de zgomot	Aluminiu turnat sub presiune POM Spuma PU
Material duza de pulverizare	Aliaj de aluminiu forjat
Material conector cu filet	Alama nichelat