


Cablu de conectare KMP6-25P-12-5

Numar piesa: 530050

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	DIN 41652
Denumirea liniei	fara ecranare
Frecventa de conectare	50
Greutate produs	590 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	25
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	15
Conexiune electrica 1, tip de montare	2x surub 4-40 UNC
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	15
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	15
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	2.8 A
Rezistenta la supratensiune	1 kV
Lungime cablu	5 m
Proprietate cablu	Standard
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	86 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	129 mm
Diametrul cablului	8.6 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,25 mm
Ansamblu cablu	15 x 0,34 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0,34 mm ²
Capete de conductori	taietura neteda

Caracteristica	Valoare
Tip de protecție	IP40
Nota privind tipul de protecție	în stare asamblată
Temperatura ambiantă	-25 °C...70 °C
Temperatura ambiantă cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Temperatura de depozitare	-25 °C...75 °C
Marca CE (consultați Declarația de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultați Declarația de conformitate)	conform reglementărilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	2
Material manta de cablu	PVC
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	Ranforsat cu PBT
Culoarea carcasei	gri
Material dispozitiv de blocare cu surub	Alama, nichelată
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru aurit