

Cilindru oscilant DAPS-0015-090-RS2-F04

Numar piesa: 533481

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea mecanismului de reglare	0015
Model de gaurire a flansei	F04
Unghi de pivotare	90 grd
Pozitia finala a intervalului de reglare la 0	-1 grd...9 grd
Interval de reglare pozitie de capat la unghiul oscilant nominal	81 grd...91 grd
Adancimea de conectare a arborelui	13.2 mm
Indicatie privind intervalul de reglare a pozitiilor de capat	optional, o pozitie finala reglabila
Conexiune standard la armatura	ISO 5211
Amortizare	fara amortizare
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu simpla actiune
Structura constructiva	Cinematica jug
Detectarea pozitiei	fara
Directia de inchidere	blocare pe dreapta
Conexiunea ventilului este conforma cu standardul	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	pana la SIL 2 Mod de solicitare redusa
Presiunea de conectare pentru forta arcului	0.35 MPa 3.5 bar
Presiune de lucru	0.35 MPa...0.84 MPa 3.5 bar...8.4 bar
Presiunea nominala de functionare	0.56 MPa 5.6 bar
Frecventa max. de oscilatie la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	1 Hz
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor britanice EX
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Organizatia emitenta a certificatului	TÜV Nord 212170801
Categorie ATEX pentru gaz	II 2G
Categorie ATEX pentru praf	II 2D
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex h IIC T6...T3 Gb X

Caracteristica	Valoare
Tip de protecție contra exploziilor pentru praf	Ex h IIC T85°C...T200°C Db X
Temperatura ambientală Ex	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-20 °C...80 °C
Cuplu la presiunea nominală de funcționare și la un unghi de oscilație de 0°	18.8 Nm
Cuplu la presiunea nominală de funcționare și la un unghi de pivotare de 50°	10.3 Nm
Cuplu la presiunea nominală de funcționare și la un unghi de pivotare de 90°	15.7 Nm
Indicație privind cuplul	Cuplul de operare al mecanismului de acționare nu trebuie să fie mai mare decât cuplul maxim admisibil menționat în ISO 5211, în funcție de dimensiunea flânsei de fixare și a cuplajului.
Cuplu de revenire a arcului la unghiul de rotație 0°	6.3 Nm
Cuplu de revenire a arcului la unghiul de rotație 50°	4.7 Nm
Cuplu de revenire a arcului la un unghi de rotație de 90°	9.4 Nm
Puterea arcurilor	2
Consumul de aer la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) per ciclu 0°-unghi nominal de balansare-0°	0.63 l
Greutate produs	1200 g
Conexiunea arborelui	T11
Conexiune pneumatică	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	FPM NBR PUR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Material suruburi	otel aliaj înalt
Material arbore	otel aliaj înalt
Cod material arbore	1.4305