

Cablu legatura VMPA-KMS2-24-2.5-PUR

Numar piesa: 533501

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	DIN 41652
Denumirea liniei	fara ecranare
Frecventa de conectare	50
Greutate produs	411 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	25
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	25
Conexiune electrica 1, tip de montare	3x surub M3
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	25
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	25
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport al curentului	3 A
Rezistenta la supratensiune	1 kV
Lungime cablu	2.5 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	28.6 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	49 mm
Presetupa	M20x1,5
Diametrul cablului	10.8 mm
Ansamblu cablu	25 x 0,25 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.25 mm ²
Capete de conductori	taietura neteda

Caracteristica	Valoare
Tip de protecție	IP65 conform IEC 60529
Nota privind tipul de protecție	în stare asamblată
Temperatura ambiantă	-25 °C...80 °C
Temperatura ambientală cu traseu mobil al cablurilor	-25 °C...80 °C
Marca CE (consultați Declarația de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultați Declarația de conformitate)	conform reglementărilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	gri
Material piulita olandeză	PA
Material garnituri	CR NBR
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru aurit