


# Combinatie grup de preparare aer MSB4N-1/8-FRC5:J1M1

Numar piesa: 533971

**FESTO**



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                           | 4                                                                                                                                 |
| Seria                                                | MS                                                                                                                                |
| Blocaj de actionare                                  | Buton rotativ cu blocare integrata                                                                                                |
| Pozitie de instalare                                 | vertical +/- 5°                                                                                                                   |
| Finete de filtrare                                   | 40 µm                                                                                                                             |
| Purjare a condensului                                | complet automat                                                                                                                   |
| Structura constructiva                               | Regulator de filtru cu manometru<br>Lubrifiant proportional standard                                                              |
| Functia de regulator                                 | Presiune de iesire constanta<br>cu compensarea presiunii prealabile<br>cu ventilare secundara<br>cu comportament de curent invers |
| Protectie pahar                                      | Protectie din plastic                                                                                                             |
| Indicator de presiune                                | cu manometru                                                                                                                      |
| Presiune de lucru                                    | 1,5 bar...14 bar                                                                                                                  |
| Domeniu de reglare a presiunii                       | 1 bar...12 bar                                                                                                                    |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 850 l/min                                                                                                                         |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Gaze inerte                                                                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)                                                                |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                                                                      |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                 |
| Temperatura de depozitare                            | -10 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Siguranta alimentara                                 | vedeti informatii detaliate despre material                                                                                       |
| Clasa de puritate a aerului la iesire                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                                     |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Greutate produs                                      | 500 g                                                                                                                             |
| Tipul de montare                                     | cu accesorii                                                                                                                      |
| Conector pneumatic 1                                 | 1/8 NPT                                                                                                                           |
| Conexiune pneumatica 2                               | 1/8 NPT                                                                                                                           |
| Material carcasa                                     | Aluminiu turnat sub presiune<br>PC                                                                                                |