

Inel etansare OL-1/4-200

Numar piesa: 534233

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	ISO 16030
Unitate de ambalare	200
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-40 °C...100 °C
Strangere manuala la temperatura camerei	da
Cuplu de strangere nominal	10 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Conexiune pneumatica	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Opriri de material	Aluminiu
Material garnituri	HNBR