

Regulator de precizie MS6N-LRPB

Numar piesa: 535008

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	6
Seria	MS
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare Buton rotativ cu blocare integrata blocabil cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	ventil de reglaj cu membrana de precizie actionata de pilot supapă de precizie acționată pentru reglarea pistonului
Functia de regulator	Presiune de iesire constanta cu ventilare secundara
Indicator de presiune	pregatit G1/4 G1/8 pregatit cu senzor de presiune cu manometru cu indicator de comutare
Presiune de lucru	0.1 MPa...1.4 MPa 1 bar...14 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.05 bar...12 bar
Histerezis max. de presiune	0.02 bar...0.05 bar
Debitul ventilarii secundare	220 l/min...900 l/min
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1600 l/min...9000 l/min
Domeniu de tensiune de lucru CC	21.6 V...26.4 V
Consum max. de energie electrica	4.2 W
Consum max. de curent	0.16 A
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Ondulatie remanenta	10 %
Gama de semnal, intrare analogica	0 - 10 V 4 - 20 mA
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX) conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor britanice EX conform reglementarilor RoHS din UK

Caracteristica	Valoare
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Protectie la explozie	Zona 1 (UKEX) Zona 21 (UKEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	800 g...1120 g
Tipul de montare	optional: Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu accesorii
Conexiune aer de control 12	G1/8 1/8 NPT
Conector pneumatic 1	G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT 3/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	G1/2 1/2 NPT QS-8 QS-10 QS-3/8
Conector pneumatic 3	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu