

Filtru de carbon activ MS12N-LFX

Numar piesa: 535046

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Filtru de carbon activat
Presiune de lucru	0 bar...20 bar
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului	5056 l/min...15190 l/min
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	4800 l/min...6000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Gaze inerte
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medie	5 °C...30 °C
Continut de ulei rezidual	0.003 mg/m³
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Material aparatoare	PA
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat
Material echer de fixare	Aliaj de aluminiu forjat
Material vizor pahar metalic	PC
Material garnituri	NBR
Material filtru	Carbon activat
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat
Material conector module	Aliaj de aluminiu forjat