


Filtru de carbon activ MS9-LFX-G-U

Numar piesa: 564038

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	9
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Filtru de carbon activat
Presiune de lucru	0 bar...20 bar
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului	6500 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medie	5 °C...30 °C
Continut de ulei rezidual	0.003 mg/m³
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	2000 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Conector pneumatic 1	Modul de baterii
Conexiune pneumatica 2	Modul de baterii
Material aparatoare	PA
Material garnituri	NBR
Material filtru	Carbon activat
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat
Material vizor	PA