

Grup de preparare aer FRC-1/4-DB-7-MINI-H

Numar piesa: 537656

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Latime	88 mm
Seria	DB
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Purjare a condensului	semiautomat
Structura constructiva	Filtru-regulator-lubrificator
Finete de filtrare	40 µm
Funcția de regulator	cu ventilare secundara cu comportament de curent invers
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...7 bar
Presiune de intrare 1	1.5 bar...10 bar
Histerezis max. de presiune	0.5 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	650 l/min
Medii de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:-:~] Gaze inerte
uleiuri eliberate	Ulei special Festo in recipient de 1 l Denumire comanda: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Interval de viscozitate 32mm²/s la 40°C Domeniu de viscozitate 32 mm²/s (cSt) la 40 °C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-:~] Gaze inerte
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Vascozitatea uleiului	ISO VG 32
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	300 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu orificiu de trecere cu coltar de sustinere
Racord manometru	G1/8
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Material garnituri	NBR
Material buton	POM
Material filtru	PE
Material carcasa	Ranforsat cu PA PC