

Anexa limitator SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TP20

Numar piesa: 568239

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	unghiular
Pe baza standardului	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Nota privind materialele	Conform RoHS
Variabila masurata	Unghi de rotire
Principiul de masurare	magnet Hall
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Iesire analogica	4 - 20 mA
Precizia de repetare a iesirii analogice in ± °	1 grd
Rezistenta la scurtcircuit	da
Rezistenta la suprasarcina	disponibil
Domeniu de tensiune de lucru CC	15 V...30 V
Curent fara sarcina	12 mA...20 mA
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conector electric	9 pini Borna cu filet cuplabil
Sectiunea nominala a conductorului conectabil	2.5 mm ²
Presetupa	M20
Diametrul admisibil al cablului	5 mm...13 mm
Lungimea max. a cablului	30 m
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	1000 g
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Indicator de pozitie	rosu / verde
Optiuni de setare	Teach-in Teach-in prin conexiune electrica
Interval de reglare pentru inregistrarea unghiului	0 grd...270 grd

Caracteristica	Valoare
Tip de protecție	IP65
Tensiune de izolare	50 V
Rezistentă la supratensiune	0.8 kV
Clasa de protecție	III
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nivel de poluare	3