


Generator vacuum OVEM-10-H-B-QO-CN-N-2P

Numar piesa: 538836

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametru nominal duza Laval	0.95 mm
Dimensiune grila	20 mm
Design amortizor de zgomot	deschis
Pozitie de instalare	orice
Caracteristicile ejectorului	vid ridicat Standard
Finete de filtrare	40 µm
Actionare manuala	cu palpare suplimentar prin butoanele de control
Functie integrata	Ventil on/off electric Filtru Amortizor de zgomot deschis Relevu vacuum
Structura constructiva	modular
Rezistenta la scurtcircuit	da
Variabila masurata	Presiune relativa
Principiul de masurare	piezorezistent
Functia elementului de comutare	Deschizator Contact N/O
Functia de comutare	Comparator cu ferestre Comparator de prag
Functie de ventil	Inchis
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Intrare de comutare in conformitate cu standardul	IEC 61131-2
Tip de afisaj	4 caractere alfanumerice LCD cu iluminare din spate
Interval de afisare	-0.999 bar...0 bar
Unitati reprezentabile	bar
Interval de reglare a histerezisului	-0.9 bar...0 bar
Optiuni de setare	prin afisaj si butoane
Indicatorul pozitiei de comutare	LCD
Afisajul starii de comutare	optic
Domeniu de reglare valori de prag	-0.999 bar...0 bar
Presiune de lucru	2 bar...8 bar

Caracteristica	Valoare
Presiunea de functionare pentru vacuum max.	3.5 bar
Vacuum max.	93 %
Presiunea nominala de functionare	6 bar
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera	19.5 l/min
Timpul de ventilare la presiunea nominala de functionare	1.2 s
Domeniu de tensiune de lucru CC	20.4 V...27.6 V
Ciclu de lucru	100%
Circuit de protectie inductiv	adaptat la bobinele MZ, MY, ME
Curent fara sarcina	70 mA
Curent de iesire max.	100 mA
Curent rezidual	0.1 mA
Iesire de comutare	2xPNP
Cadere de tensiune	1.5 V
Caracteristici bobina	24 V CC: faza de joasa tensiune 0,3 W, faza de inalta tensiune 2,55 W
Rezistenta la suprasarcina	disponibil
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	0 °C...50 °C
Umiditate relativa	5 - 85 %
Nivel de presiune acustica la presiune nominala de lucru	73 dB(A)
Tip de protectie	IP65
Clasa de protectie	III
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Cuplu de strangere max.	0,8 Nm cu filet interior 2,5 Nm cu orificiu de trecere
Greutate produs	330 g
Domeniul de masurare a presiunii	-1 bar...0 bar
Precizia in ± % FS	3 %FS
Repetabilitate valoare de comutare FS	0.6 %
Logica de comutare intrari	PNP (comutare pozitiva)
Conector electric	5 pini M12x1 Stecher
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu filet interior cu accesorii
Conector pneumatic 1	QS-8
Conector pneumatic 3	Amortizor de zgomot integrat
Racord de vacuum	QS-8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material duza de colectare	POM
Material filtru	Tesatura PA Otel sinterizat
Material carcasa filtru	ranforsat cu PA
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Ranforsat cu PA

Caracteristica	Valoare
Material amortizor de zgomot	Aliaj de aluminiu forjat Spuma PU
Material suruburi	Otel
Material vizor	PA
Material carcasa pentru stecher	Alama, nichelata
Material contacte de cuplare	Alama, aurita
Material stifturi	Otel
Material duza de pulverizare	Aliaj de aluminiu forjat
Material tastatura	TPE-U
Material conector cu filet	Alama, nichelata