

Stecher
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
Numar piesa: 543109

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-101 EN 61984
Greutate produs	44.3 g
Conexiune electrica 1	Stecher drept, M12x1, 4 pini, codare D, ecranabil
Codificare stecher	D
Conector electric 2	Borna cu surub, ecranabila
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...250 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...250 V
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Caracteristici de transfer	DIN EN 50173 / CAT 5
Diametrul admisibil al cablului	6 mm...8 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Tip de protectie	IP67
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune, nichelat
Material contacte de cuplare	Alama, aurita