


Ventil electromagnetic MFH-5/3E-D4

Numar piesa: 546037

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	5/3 ventilat
Tip de acționare	electric
Latime	76 mm
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	4800 l/min
Racord pneumatic de lucru	Dimensiunea plăcii de racordare 4 conform ISO 5599-1 G3/4
Tensiune de funcționare	prin intermediul unei bobine, comandată separat
Presiune de lucru	3 bar...16 bar
Structura constructivă	piston-glisant
Tip de revenire	arc mecanic
Tip de protecție	IP65
Latimea nominală	18 mm
Dimensiune grila	82 mm
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Principiul de etansare	slab
Poziție de instalare	orice
Conform cu standardul	ISO 5599-1
Acționare manuală	cu accesorii de blocare
Tipul de comandă	pilotat
Alimentarea cu aer pilot	intern
Direcția de curgere	nu este reversibil
Timp de comutare oprit	290 ms
Timp de comutare pornit	85 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiantă	-10 °C...50 °C
Greutate produs	2500 g
Conector electric	prin bobina F, care se comandă separat
Tipul de montare	cu orificiu de trecere

Caracteristica	Valoare
Conexiune aer evacuat de comanda 82	neprins
Conexiune aer evacuat de comanda 84	necontorizat
Conector pneumatic 1	Dimensiunea placii de racordare 4 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 2	Dimensiune placa de racordare 4 conform ISO 5599-1
Conector pneumatic 3	Dimensiunea placii de racordare 4 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 4	Dimensiunea placii de racordare 4 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 5	Dimensiunea placii de racordare 4 conform ISO 5599-1
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu