

Interfata electrica CPV10-GE-DI02-8

Numar piesa: 546188

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Extinderea sirului CP	da 32 intrari 32 iesiri
Interfata Fieldbus	optional: Priza si stecher, M12x1, 5 pini, codificare B Sub-D, 9 pini, priza
Diagnoza specifica dispozitivului	prin intermediul diagnozei pentru dispozitiv (DPV0) Modulul lipsa la extensia liniei CP Iesiri de scurtcircuit/supraincarcare Subtensiune, iesiri Subtensiune, alimentarea senzorului Subtensiune, ventile
Tipuri de comunicare	Comunicare ciclica
Suport pentru configurare	Fisier GSD si bitmaps
Numar maxim de bobine de ventil cu prelungirea sirului	48
Numar maxim de bobine de ventil	16
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Rata baud	9,6 kBaud ... 12 MBaud recunoastere automata
Domeniu de tensiune de lucru CC	20.4 V...26.4 V
Numar maxim de iesiri	16 bobine de ventil si 32 de iesiri 48 Bobine de ventil
Numar maxim de intrari	32
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Suntare la caderea retelei	10 ms
Ondulatie remanenta	4 Vss
Consumul de curent la tensiunea nominala de functionare sarcina	in functie de tipul de ventil
Consum de curent la tensiunea nominala de functionare	Componente electronice : <= 100 mA Alimentarea senzorului: in functie de senzor
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	196 g
Domeniu de adresare	1 ... 125 Setare de la modulul de comutare
Certificare Fieldbus	PNO
Separare galvanica, interfata Fieldbus	Optocuplor
Afisaj LED specific magistralei	BUS: Eroare de comunicare si configurare
Afisaj LED, specific produsului	12/14: Ventile de stare de comutare POWER: Tensiune de lucru pe electronica si alimentare cu sarcina
Identificarea produsului	Familie de produse: 4: Ventile
Material capac	Ranforsat cu PA
Material garnituri	CR NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Nota privind materialele	Conform RoHS