

Cilindru de stop DFSP-40-25-S-PA

Numar piesa: 576121

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	25 mm
Ø piston	40 mm
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune cu tragere
Structura constructiva	Piston Tija de piston Tub profilat
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Siguranta la rasucire/ghidaj	tija de piston rotunda
Presiune de lucru	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziei
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 6 conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Fora de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite	5540 N
Fora laterala admisa in timpul operatiunii de comutare	1108 N
Frecventa max. de impulsuri	5 Hz
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu filet interior cu accesorii optional:
Conexiune pneumatica	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material suruburi cu brida	Otel galvanizat
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Material rola	Otel galvanizat

Caracteristica	Valoare
Material teava cilindru	Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant