


Modul AS-i VAEM-S6-S-FAS-4-4E

Numar piesa: 549044

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Interfata Fieldbus	Priza, M12x1, 4 pini Stecher, M12x1, 4 pini
Diagnoza specifica dispozitivului	Scurtcircuit/suprasarcina, intrari Subtensiune despre erorile periferice:
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	2 pentru ventile bistabile 4 pentru ventile monostabile
Numar maxim de bobine de ventil	4
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice cu tensiune de operare
Elemente de comanda	Comutator DIL
Numar de slaves pe dispozitiv	1
Intervalul de tensiune de functionare CC AS-Interface	26.5 V...31.6 V
Indicatie privind tensiunea de sarcina	prin conectarea tensiunii de sarcina (24VDC)
Intervalul de tensiune de sarcina CC	21.6 V...26.4 V
Numar maxim de iesiri	4
Numar maxim de intrari	4
Tensiune nominala de functionare CC, interfata AS	26.5 V
Tensiune sarcina nominala CC	24 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Ondulatie reziduala AS-Interface	≤ 20 mVpp
Tensiunea de sarcina de ondulare reziduala	4 Vss
Niveluri de comutare	Semnal 0: ≤ 5 V Semnal 1: ≥ 11 V
Fluctuatii de tensiune admise	± 10 %
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind joasa tensiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 90 %
Tip de protectie	IP65 in stare asamblata

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	300 g
Control electric	Fieldbus
Logica de comutare intrari	PNP (comutare pozitiva)
Conector electric	despre CPX
Domeniu de adresare	1 ... 31 (0) Setare de catre modulul de adresare cu interfata AS
Separare galvanica, interfata Fieldbus	Optocuplor
Afisaj LED specific magistralei	AS-i: interfata AS, functionare Aux/Pwr: interfata AS, alimentare cu tensiune Defectiune: interfata AS, eroare
Afisaj LED, specific produsului	0 ... 7: stare de comutare, intrari 12/14: Starea de comutare a ventilelor (pe ventil)
Identificarea produsului	ID1=Fh ID2=Eh Cod IO: 7h Profil: S-7.A.7
Material garnituri	NBR PUR
Material carcasa	PA
Nota privind materialele	Conform RoHS