

# Conector rapid NPQH-DK-M7-Q4-P10

Numar piesa: 578372

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Standard                                                                    |
| Latimea nominala                                        | 3 mm                                                                        |
| Adancime de cuplare a furtunului                        | 13 mm                                                                       |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare               | Inel de etansare                                                            |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                                       |
| Design                                                  | forma dreapta                                                               |
| Unitate de ambalare                                     | 10                                                                          |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull                                                        |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi           |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C                                              |
| Organizatia emitenta a certificatului                   | NSF C0523185                                                                |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Apa (lichida, fara gheata) |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                          |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 3 - stres intens de coroziune                                               |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Clasa de puritate a incaperii                           | Clasa 4 conform ISO 14644-1                                                 |
| Siguranta alimentara                                    | vedeti Declaratia de conformitate<br>NSF/ANSI 169                           |
| Temperatura ambianta                                    | 0 °C...150 °C                                                               |
| Cuplu de strangere nominal                              | 3 Nm                                                                        |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal           | ± 20 %                                                                      |
| Greutate produs                                         | 5.1 g                                                                       |
| Tipul de montare                                        | Cheie hexagonala SW3                                                        |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet exterior M7                                                           |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 4 mm                                            |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                |
| Material carcasa                                        | Alama, nichelata chimic                                                     |
| Material garnitura de filet                             | FPM                                                                         |
| Material inel de sustinere                              | PEI                                                                         |

| Caracteristica                            | Valoare                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Material inel detasabil                   | Alama nichelata chimic      |
| Material garnitura furtun                 | FPM                         |
| Material segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Material strebe                           | PEI                         |