

# Conector rapid tip T NPQH-T-Q12-E-P10

Numar piesa: 578384

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Standard                                                                    |
| Latimea nominala                                        | 11 mm                                                                       |
| Adancime de cuplare a furtunului                        | 19.5 mm                                                                     |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                                       |
| Design                                                  | In forma de T                                                               |
| Unitate de ambalare                                     | 10                                                                          |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull                                                        |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi           |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C                                              |
| Organizatia emitenta a certificatului                   | NSF C0523185                                                                |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata) |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                          |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 3 - stres intens de coroziune                                               |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Clasa de puritate a incaperii                           | Clasa 4 conform ISO 14644-1                                                 |
| Siguranta alimentara                                    | vedeti Declaratia de conformitate<br>NSF/ANSI 169                           |
| Temperatura ambianta                                    | 0 °C...150 °C                                                               |
| Greutate produs                                         | 63.2 g                                                                      |
| Conector pneumatic 1                                    | pentru furtun cu Ø exterior 12 mm                                           |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 12 mm                                           |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                |
| Material carcasa                                        | Alama, nichelata chimic                                                     |
| Material inel de sustinere                              | PEI                                                                         |
| Material inel detasabil                                 | Alama nichelata chimic                                                      |
| Material garnitura furtun                               | FPM                                                                         |
| Material segment de prindere a furtunului               | otel inoxidabil aliaj inalt                                                 |
| Material strebe                                         | PEI                                                                         |