


Combinatie grup de preparare aer LFR-1/4-DB-7-MINI-KB

Numar piesa: 8002798

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Latime	88 mm
Functia de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Seria	DB
Tip de actionare	manual
Blocaj de actionare	Lacat (optional) Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 µm
Purjare a condensului	rotire manuala
Structura constructiva	Ventil on/off- filtru-regulator - modul distribuitor
Cantitate max. de condens	13 ml
Functia de regulator	Presiune de iesire constanta cu ventilare secundara cu comportament de curent invers fara compensare a presiunii prealabile
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21 psi...145 psi
Domeniu de reglare a presiunii	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
Histerezis max. de presiune	0.5 bar
Debit normal max.	2500 l/min
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1900 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-5 °C...50 °C
Clasa de purtate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	270 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu orificiu de trecere cu coltar de sustinere
Racord manometru	G1/8
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material garnitura pentru ventile on/off	FPM
Material buton	POM
Material filtru	PE
Material carcasa	Ranforsat cu PA PC
Material sertar cu piston	POM