

Modul rotativ ERMB-32

Numar piesa: 552708

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	32
Structura constructiva	Modul rotativ electromecanic cu curea dintata
Pozitie de instalare	orice
Unghiul de rotatie	fara sfarsit
Raportul de transmisie	3:1
Precizie de repetare	$\pm 0,03^\circ$
Detectarea pozitiei	pentru senzori inductivi
Moment de inertie admisibil al masei	1 kgm ²
Greutate produs	3250 g
Ø pinion de actionare	12 mm
Pasul curelei dintate	5 mm
Viteza max. de iesire	300 1/min
Viteza max. de intrare	900 1/min
Cuplu de iesire max.	25.5 Nm
Cuplu max. de actionare	8.5 Nm
Cuplu de antrenare in gol	0.5 Nm
Tip de protectie	IP20
Nivel de presiune acustica	53 dB(A)
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material arbore de iesire	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material arbore de actionare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material curea dintata	Policloropren cu fibra de sticla