


Cilindru oscilant DAPS-0240-090-R-F0507-CR

Numar piesa: 552873

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea mecanismului de reglare	0240
Model de gaurire a flansei	F05 F07
Unghi de pivotare	90 grd
Adancimea de conectare a arborelui	19.3 mm
Conexiune standard la armatura	ISO 5211
Amortizare	fara amortizare
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Cinematica jug
Detectarea pozitiei	fara
Directia de inchidere	blocare pe dreapta
Conexiunea ventilului este conforma cu standardul	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	pana la SIL 2 mod de cerere ridicata pana la SIL 2 Mod de solicitare redusa
Presiune de lucru	0.25 MPa...0.84 MPa 2.5 bar...8.4 bar
Presiunea nominala de functionare	0.56 MPa 5.6 bar
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor britanice EX
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Organizatia emitenta a certificatului	TÜV Nord 212170801
Categorie ATEX pentru gaz	II 2G
Categorie ATEX pentru praf	II 2D
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Temperatura ambientala Ex	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)

Caracteristica	Valoare
Clasa de rezistentă la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-20 °C...80 °C
Cuplu la presiunea nominală de funcționare și la un unghi de oscilație de 0°	240 Nm
Cuplu la presiunea nominală de funcționare și la un unghi de pivotare de 50°	120 Nm
Cuplu la presiunea nominală de funcționare și la un unghi de pivotare de 90°	180 Nm
Consumul de aer la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) per ciclu 0°-unghi nominal de balansare-0°	8.26 l
Greutate produs	5600 g
Conexiunea arborelui	T17
Conexiune pneumatică	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	otel inoxidabil aliaj înalt
Număr material capac	1.4408
Material garnituri	FPM NBR PUR
Material carcasa	otel inoxidabil înalt aliat
Cod material carcasa	1.4408
Material suruburi	otel inoxidabil înalt aliat
Material arbore	otel inoxidabil înalt aliat
Cod material arbore	1.4301