



# Ventil electromagnetic VMPA1-M1H-NU-PI

Numar piesa: 553111

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Functie de ventil                                    | 2x3/2 deschis monostabil                                           |
| Tip de actionare                                     | electric                                                           |
| Dimensiune ventil                                    | 10 mm                                                              |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 190 l/min                                                          |
| Tensiune de functionare                              | 24V CC                                                             |
| Presiune de lucru                                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                             |
| Structura constructiva                               | Ventil cu scaun cu arc de revenire                                 |
| Tip de revenire                                      | arc mecanic                                                        |
| Autorizare                                           | c UL us - recunoscut (OL)                                          |
| Organizatia emitenta a certificatului                | UL MH19482                                                         |
| Tip de protectie                                     | IP65<br>in stare asamblata<br>conform IEC 60529                    |
| Principiul de etansare                               | slab                                                               |
| Pozitie de instalare                                 | orice                                                              |
| Actionare manuala                                    | cu blocare<br>cu palpate                                           |
| Tipul de comanda                                     | pilotat                                                            |
| Directia de curgere                                  | reversibil                                                         |
| Suprapunere                                          | suprapunere negativa                                               |
| Afisarea starii semnalului                           | da                                                                 |
| Presiunea de control                                 | 0.4 MPa...0.8 MPa<br>4 bar...8 bar                                 |
| Compatibilitate vacuum                               | da                                                                 |
| Debit nominal normal cu QS-6                         | 190 l/min                                                          |
| Timp de comutare oprit                               | 8 ms                                                               |
| Timp de comutare pornit                              | 10 ms                                                              |
| Impuls de testare pozitiv max. la semnal 0           | 400 µs                                                             |
| Impuls de testare negativ max. cu 1 semnal           | 200 µs                                                             |
| Fluctuatii de tensiune admise                        | +/- 25 %                                                           |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |

| Caracteristica                                | Valoare                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezistentă la vibrații                        | Testul aplicației de transport cu grad de înclinare 2 conform FN 942017-4 și EN 60068-2-6 |
| Rezistentă la socuri                          | Test de soc cu grad de înclinare 2 conform FN 942017-5 și EN 60068-2-27                   |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK          | 3 - stres intens de coroziune                                                             |
| Conformitatea LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                         |
| Temperatura de depozitare                     | -20 °C...40 °C                                                                            |
| Temperatura medie                             | -5 °C...50 °C                                                                             |
| Umiditate relativă                            | max. 90 % la 40 °C                                                                        |
| Temperatura ambiantă                          | -5 °C...50 °C                                                                             |
| Cuplu de strângere max. la fixarea ventilului | 0.25 Nm                                                                                   |
| Greutate produs                               | 42 g                                                                                      |
| Tipul de montare                              | cu orificiu de trecere                                                                    |
| Nota privind materialele                      | Conform RoHS                                                                              |
| Material garnituri                            | NBR                                                                                       |
| Material carcasa                              | Ranforsat cu PPA                                                                          |