


Senzor de proximitate SIEF-M8B-NS-S-L

Numar piesa: 553539

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	in jurul
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Nota privind materialele	Conform RoHS
Distanța nominală de funcționare	1.5 mm
Temperatura ambianta	-30 °C...85 °C
Precizie de repetare	0.08 mm
Iesire de comutare	NPN
Funcția elementului de comutare	Contact N/O
Frecvența max. de comutare CC	2000 Hz
Curent de ieseire max.	150 mA
Rezistența la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Protecție la polaritate inversă	pentru toate conexiunile electrice
Conector electric	3 pini M8x1 Stecker
Material carcasa pentru stecher	Alama cromat
Dimensiune	M8
Tip de instalare	coplanar
Greutate produs	12 g
Material carcasa	PA otel inoxidabil inalt aliat
Afisajul starii de comutare	LED galben
Tip de protecție	IP68
Rezistența la interferențe împotriva câmpurilor magnetice	camp magnetic direct si alternativ

Caracteristica	Valoare
Rezistentă la supratensiune	0.8 kV
Clasa de rezistentă la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nivel de poluare	3
Selectie informatii suplimentare despre senzor	cu factor de reducere 1 - rezistent la camp magnetic
Selectarea versiunii de senzor	Standard