


Placa racordare VMPA14-IC-AP-S-1

Numar piesa: 8023667

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	24.4 mm
Lungime	107.3 mm
Dimensiune grila	14.9 mm
Presiune de lucru	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Presiunea de control	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	150 g
Conector electric	M8 Stecker
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Conexiune aer de control 12/14	M5
Conexiune aer evacuat de comanda 82/84	M5
Conector pneumatic 1	M7 G1/8
Conexiune pneumatica 2	M7 G1/8
Conector pneumatic 3	M7 G1/8
Conexiune pneumatica 4	M7 G1/8
Conexiune pneumatica 5	M7 G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune