

Axă curea dințată ELGA-TB-KF-120- -

Numar piesa: 8024916

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametrul efectiv al pinionului de actionare	52.52 mm
Cursa de lucru	50 mm...8500 mm
Dimensiune	120
Pasul curelei dintate	5 mm
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Axa liniara electromecanica cu curea dintata
Tipul de motor	Motor pas cu pas Servomotor
Principiu de masurare sistem de masurare a pozitiei	incremental
Acceleratie max.	50 m/s ²
Viteza max.	5 m/s
Precizie de repetare	±0,08 mm
Ciclu de lucru	100%
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Forta max. Fy	5500 N
Forta max. Fz	6890 N
Forta max. Fy axa totala	5500 N
Forta max. Fz axa totala	6890 N
Fy cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	20240 N
Fz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	25355 N
Moment max. Mx	104 Nm
Max. Moment My	680 Nm
Moment max. Mz	680 Nm
Moment max. Mx axa totala	104 Nm
Moment max. axa mea totala	680 Nm
Moment max. Mz axa totala	680 Nm

Caracteristica	Valoare
Mx cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	383 Nm
My cu o durata de viata teoretica de 100 km (considerente pur orientative)	2502 Nm
Mz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	2502 Nm
Distanta dintre suprafata saniei si centrul ghidajului	70 mm
Forta max. de avans Fx	1000 N...1300 N
Constanta de alimentare	165 mm/rot
Durata de viata de referinta	5000 km
Greutate sanie	4.19 kg
Greutate sanie suplimentara	3.24 kg
Deformatie dinamica (sarcina deplasata)	0,05 % din lungimea axei, maximum 0,5 mm
Deformatie statica (sarcina in stare de repaus)	0,1 % din lungimea axei
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material banda de protectie	banda din otel inoxidabil
Material capacul mecanism de actionare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material ghidare sanie	Otel calit
Material sina de ghidaj	Otel calit cu strat de protectie Corrotect
Material roata de curea	otel inoxidabil inalt aliat
Material sanie	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material corp de prindere al curelei dintate	Otel inoxidabil turnat
Material curea dintata	PUR cu miez de otel si acoperire de nailon Poliuretan cu cablu de otel Policloropren sau cauciuc nitrilic (NBR) cu insertie din fibra de sticla si invelis din nailon