


Bobina VACN-N-A1-16B-EX2-N

Numar piesa: 8029137

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	F
Clasa de izolare a conductorului emailat	H
Caracteristici bobina	110 V CA: 50 Hz, putere de pornire 6,9 VA, putere de mentinere 4,1 VA 110 V CA: 60 Hz, putere de preluare 5,4 VA, putere de mentinere 3,2 VA
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Clasificarea maritima	acces certificat
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor britanice EX
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Protectie la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (UKEX)
Organizatia emitenta a certificatului	DNV TAA000011J
Categorie ATEX pentru gaz	II 3G
Categorie ATEX pentru praf	II 3D
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Temperatura ambientala Ex	-20°C <= Ta <= +60°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	95 g
Conector electric	Forma A conform DIN EN 175301-803
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	Material plastic Otel
Material contacte de cuplare	Alama
Material infasurare	Cupru