

Unitate liniara-oscilanta DSL-40-160-270-CC-A-S20-KF-B

Numar piesa: 556766

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Unghiul de amortizare	16 grd
Domeniu de reglaj unghi de pivotare	0 grd...240 grd
Cursa	160 mm
Ø piston	40 mm
Unghi de pivotare	0 grd...240 grd
Amortizare	Amortizor de soc pe ambele parti inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Reglare fina	-3 grd
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Variante	Tija piston continua, tubulara
Siguranta la rasucire/ghidaj	ghidare cu bile
Presiune de lucru	2.5 bar...8 bar
Viteza max. de impact	500 mm/s
Frecventa max. de oscilatie la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0.7 Hz
Degajarea unghiului de rotatie	0.05 grd
Precizie de repetare	0.1 grd
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Moment de sarcina dinamic	5.4 Nm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	495 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	603 N
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	20 Nm
Moment de inertie admisibil al masei	0.004 kgm ²
Greutate produs	5350 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	5350 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	175 g

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	fixat in fanta T cu filet exterior optional:
Conexiune pneumatica	G1/8
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Aluminiu anodizat culisant
Material tija de piston	Otel calit