


Axa ghidare ELFA-KF-120- -

Numar piesa: 8037972

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa de lucru	50 mm...8500 mm
Dimensiune	120
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratie max.	50 m/s ²
Viteza max.	5 m/s
Ciclu de lucru	100%
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Momentele de gradul 2 ale suprafetei Iy	1264580 mm ⁴
Momente de gradul 2 ale suprafetei Iz	4365790 mm ⁴
Forta max. Fy	5500 N
Forta max. Fz	6890 N
Rezistenta max. de deplasare fara sarcina	23 N
Moment max. Mx	104 Nm
Max. Moment My	680 Nm
Moment max. Mz	680 Nm
Forta max. Fy axa totala	5500 N
Forta max. Fz axa totala	6890 N
Moment max. Mx axa totala	104 Nm
Moment max. axa mea totala	680 Nm
Moment max. Mz axa totala	680 Nm
Fy cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	20240 N
Fz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	25355 N
Mx cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	383 Nm

Caracteristica	Valoare
My cu o durata de viata teoretica de 100 km (considerente pur orientative)	2502 Nm
Mz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	2502 Nm
Greutate sanie	3600 g
Greutate sanie suplimentara	3600 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	8500 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	103 g
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material banda de protectie	banda din otel inoxidabil
Material ghidare sanie	Otel calit
Material sina de ghidaj	Otel calit cu strat de protectie Corrotect
Material sanie	Aliaj de aluminiu forjat anodizat