


Cablu legatura NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET

Numar piesa: 8040452

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	cu ecranare
Frecventa de conectare	50
Greutate produs	219.5 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat D conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub cu hexagon SW13 si cu zimti longitudinali
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	unghiular
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	RJ45 conform IEC 60603-7-3
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	8
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	4
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare rapida
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1.3 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Indicatie privind tensiunea de rezistenta la impulsuri	Din cauza ecranarii este permis un curent de scurgere de maxim 20 mA.
Ecranare	da
Caracteristici de transfer	conform categoriei 5, EN 50173, clasa D conform categoria 5, ISO/IEC 11801, clasa D
Specificatie cablu Ethernet	Tip: CAT.5
Lungime cablu	3 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat

Caracteristica	Valoare
Conditii de testare cablu	Rezistenta la incovoiere: conform normei Festo Conditii de testare la cerere Lant energetic: > 2 milioane de cicluri, raza de curbura 100 mm
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	40 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	100 mm
Diametrul cablului	6.7 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,3 mm
Ansamblu cablu	4 x 0,34 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.34 mm ² AWG22
Tip de protectie	IP65 IP67
Caracteristici speciale	rezistent la ulei
Temperatura ambianta	-25 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-20 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-25 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	verde
Material carcasa	Alama, nichelata PA TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material dispozitiv de blocare cu surub	Zinc turnat sub presiune, placat cu nichel
Material contacte de cuplare	Alama placat cu aur
Material manson de izolare	PE
Material bucsa filetata	Zinc turnat sub presiune