


Axa cu surub ELGA-BS-KF-70-100-0H-10P-ML

Numar piesa: 8041816

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa de lucru	100 mm
Dimensiune	70
Rezerva cursa	0 mm
Diametrul fusului	12 mm
Pasul fusului	10 mm/rot
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Axa liniara electromecanica cu surub cu bile
Tipul de motor	Motor pas cu pas Servomotor
Tipul de surub cu bile	surub cu bile
Principiu de masurare sistem de masurare a pozitiei	incremental
Acceleratie max.	15 m/s ²
Turatie max.	3000 1/min
Viteza max.	0.5 m/s
Precizie de repetare	±0,02 mm
Ciclu de lucru	100%
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Momentele de gradul 2 ale suprafetei ly	165000 mm ⁴
Momente de gradul 2 ale suprafetei lz	472000 mm ⁴
Cuplu fara sarcina la viteza maxima a procesului	0.24 Nm
Cuplu fara sarcina la viteza minima a procesului	0.17 Nm
Forta max. Fy	1500 N
Forta max. Fz	1850 N
Forta max. Fy axa totala	1500 N
Forta max. Fz axa totala	1850 N
Fy cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	5520 N

Caracteristica	Valoare
Fz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	6808 N
Moment max. Mx	16 Nm
Max. Moment My	132 Nm
Moment max. Mz	132 Nm
Moment max. Mx axa totala	16 Nm
Moment max. axa mea totala	132 Nm
Moment max. Mz axa totala	132 Nm
Mx cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	59 Nm
My cu o durata de viata teoretica de 100 km (considerente pur orientative)	486 Nm
Mz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	486 Nm
Distanta dintre suprafata saniei si centrul ghidajului	51 mm
Forta radiala max. la arborele de transmisie	220 N
Forta max. de avans Fx	650 N
Momentul de inertie torsional It	28300 mm ⁴
Momentul de inertie al masei JH pe metru de cursa	0.142 kgcm ²
Momentul de inertie al masei JL pe kg de sarcina utila	0.0253 kgcm ²
Momentul de inertie al masei JO	0.038 kgcm ²
Constanta de alimentare	10 mm/rot
Durata de viata de referinta	5000 km
Masa in miscare	804 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	33 g
Deformatie dinamica (sarcina deplasata)	0,05 % din lungimea axei, maximum 0,5 mm
Deformatie statica (sarcina in stare de repaus)	0,1 % din lungimea axei
Material capac de inchidere	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material banda de protectie	banda din otel inoxidabil
Material capacul mecanism de actionare	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material ghidare sanie	Otel
Material sina de ghidaj	Otel
Material sanie	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material piulita pentru ax	Otel
Material surub cu bile	Otel