

Modul intrari CTMM-S1-A-8E-A-M8-4

Numar piesa: 8047506

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	27 mm x 123 mm x 40 mm
Dimensiune grila	28 mm
Greutate produs	75 g
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...40 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Lungimea max. a cablului	30 m
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Diagnoza per LED	Eroare pe modul
Numar iesiri	0
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Tensiunea nominala de functionare CC electronica/senzori	24 V
Fluctuatii de tensiune admise electronica/senzori	± 25 %
Consum de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare electronica/senzori	standard 12 mA
Intrare conexiune electrica, functie	Intrare analogica
Intrare conexiune electrica, tip de conectare	8x priza
Intrare conexiune electrica, tehnologie de conectare	M8x1, codificare A conform EN 61076-2-104
Intrare conexiune electrica, numarul de pini/fire	4
Numar intrari	8
Total max. intrari de curent per modul	0.2 A
Variabila masurata	Curent

Caracteristica	Valoare
Gama de semnal	4 - 20 mA
Separare potential canal - canal	nu
lesiri de separare potential canal - bus intern	nu
Protectie cu sigurante (scurtcircuit)	siguranta electronica interna