


Cablu legatura NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1

Numar piesa: 8047681

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	fara ecranare
Frecventa de conectare	50
Greutate produs	18 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare ZC, surub metric
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	2
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	2
Conexiune electrica 1, tip de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M2
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	unghiular
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Schema de conectare ZB, surub autofiletant
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	2
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	2
Conexiune electrica 2, tip de montare	pe ventilul electromagnetic cu surub autofiletant
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Rezistenta la supratensiune	2.4 kV
Protectie la polaritate inversa	bipolar
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Lungime cablu	0.2 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	29 mm

Caracteristica	Valoare
Diametrul cablului	2.9 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,1 mm
Ansamblu cablu	2 x 0,14 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.14 mm ²
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	TPE-U (PU)
Culoarea carcasei	negru
Material suruburi	Otel inoxidabil
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru cositorit
Material manson de izolare	PP