

**Cuplaj**  
**EAMD-42-40-19-16X25**  
Numar piesa: 558002

**FESTO**



**Fisa de date**

| Caracteristica               | Valoare              |
|------------------------------|----------------------|
| Diametrul de montare 1       | 19 mm                |
| Diametru de montare 2        | 16 mm                |
| Dimensiune                   | 42                   |
| Lungime nominala             | 40 mm                |
| Pozitie de instalare         | orice                |
| Turatie max.                 | 6000 1/min           |
| Conformitatea LABS           | VDMA24364-B2-L       |
| Temperatura de depozitare    | -25 °C...60 °C       |
| Umiditate relativa           | 0 - 95 %             |
| Temperatura ambianta         | -25 °C...60 °C       |
| Momentul de inertie al masei | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Cuplu transmisibil           | 17 Nm                |
| Greutate produs              | 190 g                |
| Nota privind materialele     | Conform RoHS         |