

Drosel de cale VFOE-LS-T-M7-Q6

Numar piesa: 8068746

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Droselizare pe alimentare cu supapa de sens
Conector pneumatic 1	QS-6
Conexiune pneumatica 2	M7
Tip de actionare	manual
Element de reglare	Buton rotativ cu blocare
Tipul de montare	insurubabil
Debitul nominal normal in directia de strangulare	100 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur	60 l/min...100 l/min
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Material carcasa	PBT
Pozitie de instalare	orice
Latimea pe orizontala	9 mm
Pivotabilitate	360 de grade / nu este permisa o rotire permanenta
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	165 l/min
Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	150 l/min...180 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere max.	3.6 Nm
Cuplu de strangere nominal	3 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	4 g

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	PBT
Material garnituri dinamice	HNBR
Material bolt filetat	Otel, galvanizat
Material inel detasabil	PBT
Material garnituri statice	NBR