



Gateway CPX-IOT

Numar piesa: 8069773

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	50 mm x 107 mm x 50 mm
Dimensiune grila	50 mm
Tipul de montare	cu sina omega
Greutate produs	130 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	95 % fara condensare
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 1 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 1 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Protectie contra atingerii directe si indirecte	PELV
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA
Diagnoza per LED	Modificati Locatia modulului Starea retelei Starea retelei port 1 Starea retelei port 2 Alimentare cu tensiune instalatie electronica/senzori Alimentare cu tensiune, sarcina Eroare de sistem Conexiune la Cloud
Elemente de comanda	Comutator DIP pentru resetarea la starea de livrare Comutator rotativ pentru setarea modului de functionare
Setare adresa IP	DHCP static prin intermediul serverului web

Caracteristica	Valoare
Interfata Fieldbus, protocol	Ethernet OPC-UA
Interfata Fieldbus, tip de racord	Priza
Interfata Fieldbus, tehnologie de conectare	M12x1, cod D conform EN 61076-2-101
Interfata Fieldbus, numar de pini/conductoare	4
Interfata Fieldbus, izolare galvanica	da
Interfata Fieldbus, viteza de transmisie	100 Mbit/s
Interfata Ethernet, tip de conectare	Priza
Interfata EtherNet, protocol	TCP/IP
Interfata EtherNet, functie	Conexiune la MQTT Broker
Interfata Ethernet, tehnologie de conectare	M12x1, codificare D conform EN 61076-2-101
Interfata Ethernet, numar de pini/fire	4
Interfata EtherNet, viteza de transmisie	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Suport pentru configurare	server web integrat
Date CPU	256 MB RAM Dual Core 533 MHz
Tensiunea nominala de functionare CC electronica/senzori	24 V
Fluctuatii de tensiune admise electronica/senzori	± 25 %
Consum de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare electronica/senzori	standard 80 mA
Suntare la caderea retelei	10 ms