


# Unitate de actionare a robinetului cu bila VZBM-A-1/4"-RP-40-D-2-B2-PB20

FESTO

Numar piesa: 8070242



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 2 cai Cilindru oscilant
Tip de actionare	pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Rp1/4
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Dimensiunea nominala DN	8
Presiune de lucru	5.5 bar...8 bar
Presiune nominala armatura PN	40
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:-:~:] Gaze inerte Apa - lipsa vapori de apa lichide neutre
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Punct de roua min. 10 °C sub temperatura ambientala si temperatura medie Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Temperatura medie	-20 °C...130 °C
Temperatura ambienta	-20 °C...80 °C
Debit Kv	5.9 m <sup>3</sup> /h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Material carcasa	Alama, nichelata
Cod material carcasa	CW617N
Material garnituri	HNBR PTFE
Material bila	Alama, cromata
Numar material bila	CW614N
Material arbore	Alama
Cod material arbore	CW614N
Greutate produs	1839 g

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune