


Senzor de proximitate DADG-D-F8-40

Numar piesa: 8072859

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC
Nota privind materialele	Conform RoHS
Distanța nominala de functionare	0.6 mm
Distanța de comutare securizata	0.64 mm
Factori de reducere	Aluminiu = 0,55 Otel inoxidabil St 18/8 = 0,8 Cupru = 0,5 Alama = 0,65 Otel St 37 = 1,0
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Precizie de repetare	0.01 mm
Iesire de comutare	PNP
Funcția elementului de comutare	Contact N/O
Frecvența max. de comutare	5000 Hz
Frecvența max. de comutare CC	5000 Hz
Curent de iesire max.	100 mA
Cadere de tensiune	2 V
Rezistentă la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Ondulație remanentă	10 %
Curent fara sarcina	10 mA
Protecție la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablu
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Lungime cablu	2 m
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Dimensiune	M4
Tipul de montare	insurubat fix

Caracteristica	Valoare
Tip de instalare	coplanar
Greutate produs	32 g
Material carcasa	Otel
Tip de protectie	IP67
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III