

Gripper paralel HGPT-16-A-B-F-G1

Numar piesa: 560196

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	16
Cursa per bac de gripper	1.5 mm
Exactitate de schimb max.	0.2 mm
Joc unghiular max. al bacului de prindere ax, ay	0.1 grd
Distanta max. dintre bacurile de prindere Sz	0.02 mm
Simetrie rotatională	0.2 mm
Precizie de repetare gripper	0.03 mm
Numar de bacuri de gripper	2
Tip de actionare	pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Functie gripper	Paralelă
Dispozitiv de siguranta a fortei de prindere	la deschidere
Structura constructiva	Plan inclinat secventa de miscare in forta
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	4 bar...8 bar
Presiune de functionare aer de etansare	0 bar...0.5 bar
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	3 Hz
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	19 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	30 ms
Masa max. per bac de gripper extern	40 g
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Momentul de inertie al masei	0.163 kgcm ²
Fora max. la bacul de prindere Fz static	200 N
Moment max. la bacul de prindere Mx static	10 Nm
Moment max. la bacul de prindere My static	12 Nm

Caracteristica	Valoare
Moment max. la bacul de prindere Mz static	6 Nm
Interval de lubrifiere ulterioara, elemente de ghidare	5 mil cicl
Greutate produs	100 g
Tipul de montare	cu filet interior si bucsa de centrare cu orificiu de trecere si bucsa de centrare cu orificiu de trecere si stift cu filet interior si stift de pasuire optional:
Conexiune pneumatica aer de etansare	M3
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material obturator	otel inoxidabil aliaj inalt
Material carcasa	Aluminiu anodizat
Material bacuri de gripper	Otel, calit