

## Cablu de conectare VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

Numar piesa: 560422

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Greutate produs                                      | 462 g                                        |
| Conector electric                                    | Cablu cu stecher                             |
| Lungime cablu                                        | 2.5 m                                        |
| Proprietate cablu                                    | Standard                                     |
| Raza min. de indoire a cablului                      | 115 mm                                       |
| Diametrul cablului                                   | 9.6 mm                                       |
| Ansamblu cablu                                       | 36 x 0,25 mm <sup>2</sup>                    |
| Tip de protectie                                     | IP67<br>conform IEC 60529                    |
| Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor | -5 °C...80 °C                                |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)     | conform directivei RoHS a UE                 |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)   | conform reglementarilor RoHS din UK          |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Material manta de cablu                              | PVC                                          |