

Calota
VMPAL-KM-SD25-IP67-0
Numar piesa: 560428

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	100 g
Conector electric	customizabil
Diametrul admisibil al cablului	5 mm...13 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.2 mm ² ...0.5 mm ²
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-5 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii