


Barieră luminoasă SOOE-TB-L-PNLK-T

Numar piesa: 8075671

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	Construcie monobloc
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Organizatia emitenta a certificatului	UL E232949
Nota privind materialele	Conform RoHS
Principiul de masurare	optoelectronica
Metoda de detectare	Fotocelula cu o cale Emitator Receptor
Tipul de lumina	Laser rosu
Spot luminos max.	50 mm la 20000 mm
Autonomie	0 mm...20000 mm
Temperatura ambianta	-40 °C...60 °C
Iesire de comutare	push-pull
Functia elementului de comutare	comutabil Comutare pe intuneric PNP Comutarea luminii NPN
Frecventa max. de comutare	1250 Hz
Curent de iesire max.	100 mA
Cadere de tensiune	0 V...1.5 V
Functie cronometru	prin IO-Link
Rezistenta la scurtcircuit	sincronizare
Protocol	IO-Link®
IO-Link®, versiune de protocol	Dispozitiv V 1.1
IO-Link®, mod de comunicare	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link®, suport pentru modul SIO	Da

Caracteristica	Valoare
IO-Link®, Port class	A
IO-Link®, latimea datelor de proces OUT	1 bit (emitor) 2 biti (receptor)
IO-Link®, continut de date de proces OUT	1 bit (dezactivarea emitorului) 1 bit (Hold)
IO-Link®, latimea datelor de proces IN	2 biti (receptor)
IO-Link®, continut de date de proces IN	1 bit (Alarma de stabilitate) 1 bit SSC (semnal de comutare)
IO-Link®, timp de ciclu minim	2,3 ms
IO-Link®, memorie de date disponibila necesara	2 kB
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Ondulatie remanenta	10 %
Curent fara sarcina	14 mA
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecker
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Material contacte de cuplare	Alama, aurita
Tipul de montare	cu orificiu de trecere pentru şurub M3
Cuplu de strangere	0.8 Nm
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	20 g
Material carcasa	PC PMMA
Afisaj gata de functionare	LED verde
Afisajul starii de comutare	LED galben
Afisajul rezervei de functionare	LED galben intermitent
Optiuni de setare	IO-Link Potentiometru Teach-in
Tip de protectie	IP65 IP67 IP69K
Tensiune de izolare	500 V
Rezistenta la supratensiune	1 kV
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Clasa de protectie laser	1
Nivel de poluare	3