



Ventil electromagnetic VSVA-B-M52-AZD-D2-1T1L

Numar piesa: 560820

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	5/2 monostabil
Tip de actionare	electric
Latime	52 mm
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	2900 l/min
Racord pneumatic de lucru	Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-2 G1/2
Tensiune de functionare	24V CC
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Structura constructiva	piston-glisant
Tip de revenire	arc pneumatic
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Dimensiune grila	59 mm
Functia de evacuare a aerului	droselizabil prin intermediul placii drosel prin placa individuala de conectare
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	ISO 5599-2
Actionare manuala	cu blocare cu palpare
Tipul de comanda	pilotat
Alimentarea cu aer pilot	extern
Directia de curgere	oricare
Afisarea starii semnalului	LED
Presiunea de control	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Debit ventil	4000 l/min
Debit ventil la placa individuala	3400 l/min

Caracteristica	Valoare
Debit ventil interconectat pneumatic	2900 l/min
Timp de comutare oprit	45 ms
Timp de comutare pornit	40 ms
Ciclu de lucru	100%
Impuls de testare pozitiv max. la semnal 0	1000 µs
Impuls de testare negativ max. cu 1 semnal	3500 µs
Curent nominal de tragere pentru fiecare bobina	165 mA pana la 30 ms
Curent nominal la reducerea curentului	35 mA dupa 30 ms
Caracteristici bobina	24 V CC: 4,6 W
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Nivel de poluare	3
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Umiditate relativa	0 - 90 %
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	702 g
Conector electric	Plug-in conform ISO 5599-2
Tipul de montare	pe placa de racordare
Conexiune aer de control 12/14	Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-2
Conexiune aer evacuat de comanda 82/84	capturat nu este stabilit conform standardului optional:
Conector pneumatic 1	Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-2
Conexiune pneumatica 2	Dimensiune placa de racordare 2 conform ISO 5599-2
Conector pneumatic 3	Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-2
Conexiune pneumatica 4	Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-2
Conexiune pneumatica 5	Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	FPM HNBR NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PA
Material suruburi	Otel, galvanizat